

고정식 클램핑 나사가 달린 나비형 너트 DIN 6305

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:
스틸.

표면 마무리:
검정 산화.

정보:

이동식 클램핑 나사가 달린 나비형 너트의 경우 클램핑 나사를 밀어 위치를 옮길 수 있고, 압축 스프링으로 어떤 위치에서도 고정할 수 있습니다. 링이 이동 거리를 제한합니다.

도면



품목 요약

주문 번호	모델 1	D1	D2	D3	L1	L2	L3
K0755.110	고정식 스프링들	M10	18	8	20	60	80
K0755.112	고정식 스프링들	M12	20	10	25	70	100
K0755.116	고정식 스프링들	M16	24	12	35	85	120
K0755.120	고정식 스프링들	M20	30	16	40	95	140

