K0757

알루미늄 눈금자 눈금자가 접착식 또는 홀 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
알루미늄.

표면 마무리:
검정색 산화 처리.

정보:
알루미늄 눈금자, 잘 휘어지지 않는 사양, 눈금자가 접착식 뒷면 또는 홀 있음. 단면 15 x 2 mm.

검은색 산화 처리된 표면 및 명암대비가 강한 척도로 반사없이 판독 가능 눈금 표시는 깊은 레이저 각인으로 새겨져 있습니다.

요청 시:
– 영점 우측/좌측 혹은 중앙
– 눈금 표시 상단/우측 혹은 양면
– 다른 길이

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

알루미늄 눈금자 눈금자가 접착식 또는 홀 있음

도면



길이 L	드릴 홀 수
250	2
500	3
750	4
1000	5

품목 요약

알루미늄 눈금자, 눈금자가 접착식 또는 홀 있음

주문 번호 자가 접착식	주문 번호 고정 구멍	제품 타입	모델 1	제로점	분할	눈금	B	H	L	L1
K0757.000010X	-	눈금자	수평	좌측	1 mm	아래쪽	15	2	250/500/750/1000	250
K0757.010010X	-	눈금자	수직	상단	1 mm	왼쪽	15	2	250/500/750/1000	250
-	**K0757.100010X**	눈금자	수평	좌측	1 mm	아래쪽	15	2	250/500/750/1000	260
-	**K0757.110010X**	눈금자	수직	상단	1 mm	왼쪽	15	2	250/500/750/1000	260

알루미늄 버니어 캘리퍼스 및 영점 표시, 자가 접착식 또는 홀 있음

주문 번호 자가 접착식	주문 번호 고정 구멍	제품 타입	모델 1	제로점	눈금	B	H
K0757.0001	**K0757.1001**	버니어 캘리퍼스	수평	좌측	상단	15	2
K0757.0101	**K0757.1101**	버니어 캘리퍼스	수직	상단	오른쪽	15	2
K0757.00	**K0757.10**	영점 표시	수평	-	-	15	2
K0757.01	**K0757.11**	영점 표시	수직	-	-	15	2

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

알루미늄 눈금자 눈금자가 접착식 또는 홀 있음

품목 요약

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG