


알루미늄 버니어 캘리퍼스 및 영점 표시, 자가 접착식 또는 홀 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
알루미늄.

표면 마무리:
검정색 산화 처리.


정보:
알루미늄 눈금자, 잘 휘어지지 않는 사양, 눈금자가 접착식 뒷면 또는 홀 있음. 단면 15 x 2 mm.

검은색 산화 처리된 표면 및 명암대비가 강한 척도로 반사없이 판독 가능한 눈금 표시는 깊은 레이저 각인으로 새겨져 있습니다.

요청 시:

- 영점 우측/좌측 혹은 중앙
- 눈금 표시 상단/우측 혹은 양면
- 다른 길이

도면



품목 요약

주문 번호	제품 타입	고정 방법	모델 1	제로점	눈금	B	H
K0757.0001	버니어 캘리퍼스	자가 접착식	수평	좌측	상단	15	2
K0757.0101	버니어 캘리퍼스	자가 접착식	수직	상단	오른쪽	15	2
K0757.00	영점 표시	자가 접착식	수평	-	-	15	2
K0757.01	영점 표시	자가 접착식	수직	-	-	15	2
K0757.1001	버니어 캘리퍼스	고정 구멍	수평	좌측	상단	15	2

알루미늄 버니어 캘리퍼스 및 영점 표시, 자가 접착식 또는 홀 있음

품목 요약

주문 번호	제품 타입	고정 방법	모델 1	제로점	눈금	B	H
K0757.1101	버니어 캘리퍼스	고정 구멍	수직	상단	오른쪽	15	2
K0757.10	영점 표시	고정 구멍	수평	-	-	15	2
K0757.11	영점 표시	고정 구멍	수직	-	-	15	2