


알루미늄 눈금자 눈금자가 접착식 또는 홀 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
알루미늄.

표면 마무리:
눈금면 연마 및 검정색 산화 처리.

정보:
알루미늄 눈금자, 잘 휘어지지 않고 묵직한 사양. 단면 30 x 6 mm


검은색 산화 처리된 표면 및 명암대비가 강한 눈금 표시로 반사없이 판독 가능.
눈금 표시는 깊은 레이저 각인으로 새겨져 있습니다.

요청 시:
- 영점 우측 혹은 중앙
- 눈금 표시 상단 혹은 양면
- 다른 길이


도면 설명:
1) 카운터 보어 DIN 74-B f 5

도면

자가접착식



홀 있음



길이 L	드릴 홀 수
500	2
1000	3

품목 요약

알루미늄 눈금자, 눈금자가 접착식 또는 홀 있음

주문 번호	고정 방법	모델 1	제로점	분할	눈금	B	H	L	L1
K0758.000010X0500	자가 접착식	수평	좌측	1 mm	아래쪽	30	6	500	500
K0758.000010X1000	자가 접착식	수평	좌측	1 mm	아래쪽	30	6	1000	1000
K0758.100010X0500	고정 구멍	수평	좌측	1 mm	아래쪽	30	6	500	510
K0758.100010X1000	고정 구멍	수평	좌측	1 mm	아래쪽	30	6	1000	1010

알루미늄 눈금자 눈금자가 접촉식 또는 홀 있음

품목 요약
