


육중한 스틸 하우징이 있는 볼 롤러

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸, 아연 도금 처리.

정보:

묵직한 스틸판이 달려있는 볼 롤러는 가해지는 충격이 크고 주변 조건이 극단적일 때도 작동이 가능합니다. 이 장치는 오염을 방지하는 펠트 싹을 가지고 있습니다.

도면 설명:

1) 로드 볼


2) 축받이 쇠구슬

타입 B: 커버와 하우징, 아연 도금, 스틸 볼

타입 C: 커버와 하우징, 아연 도금, 스테인레스 스틸 볼

육중한 스틸 하우징이 있는 볼 롤러

도면



품목 요약

육중한 스틸 하우징이 있는 볼 롤러

주문 번호	타입	DK	D	D1	H	H1	H2	부하 등급 C (N)	볼 롤러에 적합한 오차 링
K0763.160	B	57,1	100±0,1	117	77,5	29,5	5	15000	K0766.100
K0763.260	C	57,1	100±0,1	117	77,5	29,5	5	10000	K0766.100