



# 수나사 플랫폼 클램프 레버, 0 등급

## 품목 설명/제품 이미지



들어올려  
잠금 해제



### 설명

#### 재질:

스틸 부품 경도 등급 5.8.  
플라스틱 볼 노브 검정색.

#### 표면 마무리:

검정 산화.


#### 요청 시:

기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.  
다른 위치에서의 요구 치수 "H1", "A"에  
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

#### 도면 설명:

1) 플랫폼 팁 DIN EN ISO 4753

## 도면



## 품목 요약

| 주문 번호         | 타입 | 크기 | X  | L  | A   | D    | D1 | D2 | D3 | H  | H1 | H2 | H3 | 톱니 수 |
|---------------|----|----|----|----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|------|
| K0114.1081X15 | 0° | 1  | M8 | 15 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2  | 12 | 23 | 20   |
| K0114.1081X20 | 0° | 1  | M8 | 20 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2  | 12 | 23 | 20   |
| K0114.1081X25 | 0° | 1  | M8 | 25 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2  | 12 | 23 | 20   |

## 수나사 플랫 클램프 레버, 0 등급

## 품목 요약

| 주문 번호         | 타입 | 크기 | X   | L  | A   | D    | D1 | D2 | D3 | H  | H1 | H2   | H3 | 톱니 수 |
|---------------|----|----|-----|----|-----|------|----|----|----|----|----|------|----|------|
| K0114.1081X30 | 0° | 1  | M8  | 30 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2  | 12   | 23 | 20   |
| K0114.1081X40 | 0° | 1  | M8  | 40 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2  | 12   | 23 | 20   |
| K0114.1081X50 | 0° | 1  | M8  | 50 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2  | 12   | 23 | 20   |
| K0114.1081X60 | 0° | 1  | M8  | 60 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2  | 12   | 23 | 20   |
| K0114.1101X15 | 0° | 1  | M10 | 15 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2  | 12   | 23 | 20   |
| K0114.1101X20 | 0° | 1  | M10 | 20 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2  | 12   | 23 | 20   |
| K0114.1101X25 | 0° | 1  | M10 | 25 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2  | 12   | 23 | 20   |
| K0114.1101X30 | 0° | 1  | M10 | 30 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2  | 12   | 23 | 20   |
| K0114.1101X40 | 0° | 1  | M10 | 40 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2  | 12   | 23 | 20   |
| K0114.1101X50 | 0° | 1  | M10 | 50 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2  | 12   | 23 | 20   |
| K0114.1101X60 | 0° | 1  | M10 | 60 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2  | 12   | 23 | 20   |
| K0114.2101X20 | 0° | 2  | M10 | 20 | 131 | 19   | 41 | 30 | 12 | 22 | 2  | 13,5 | 26 | 24   |
| K0114.2101X25 | 0° | 2  | M10 | 25 | 131 | 19   | 41 | 30 | 12 | 22 | 2  | 13,5 | 26 | 24   |
| K0114.2101X30 | 0° | 2  | M10 | 30 | 131 | 19   | 41 | 30 | 12 | 22 | 2  | 13,5 | 26 | 24   |
| K0114.2101X40 | 0° | 2  | M10 | 40 | 131 | 19   | 41 | 30 | 12 | 22 | 2  | 13,5 | 26 | 24   |
| K0114.2101X50 | 0° | 2  | M10 | 50 | 131 | 19   | 41 | 30 | 12 | 22 | 2  | 13,5 | 26 | 24   |
| K0114.2101X60 | 0° | 2  | M10 | 60 | 131 | 19   | 41 | 30 | 12 | 22 | 2  | 13,5 | 26 | 24   |
| K0114.2121X20 | 0° | 2  | M12 | 20 | 131 | 19   | 41 | 30 | 12 | 22 | 2  | 13,5 | 26 | 24   |
| K0114.2121X25 | 0° | 2  | M12 | 25 | 131 | 19   | 41 | 30 | 12 | 22 | 2  | 13,5 | 26 | 24   |
| K0114.2121X30 | 0° | 2  | M12 | 30 | 131 | 19   | 41 | 30 | 12 | 22 | 2  | 13,5 | 26 | 24   |
| K0114.2121X40 | 0° | 2  | M12 | 40 | 131 | 19   | 41 | 30 | 12 | 22 | 2  | 13,5 | 26 | 24   |
| K0114.2121X50 | 0° | 2  | M12 | 50 | 131 | 19   | 41 | 30 | 12 | 22 | 2  | 13,5 | 26 | 24   |
| K0114.2121X60 | 0° | 2  | M12 | 60 | 131 | 19   | 41 | 30 | 12 | 22 | 2  | 13,5 | 26 | 24   |
| K0114.3121X20 | 0° | 3  | M12 | 20 | 148 | 23   | 45 | 37 | 14 | 28 | 2  | 17   | 33 | 26   |
| K0114.3121X25 | 0° | 3  | M12 | 25 | 148 | 23   | 45 | 37 | 14 | 28 | 2  | 17   | 33 | 26   |
| K0114.3121X30 | 0° | 3  | M12 | 30 | 148 | 23   | 45 | 37 | 14 | 28 | 2  | 17   | 33 | 26   |
| K0114.3121X40 | 0° | 3  | M12 | 40 | 148 | 23   | 45 | 37 | 14 | 28 | 2  | 17   | 33 | 26   |
| K0114.3121X50 | 0° | 3  | M12 | 50 | 148 | 23   | 45 | 37 | 14 | 28 | 2  | 17   | 33 | 26   |
| K0114.3121X60 | 0° | 3  | M12 | 60 | 148 | 23   | 45 | 37 | 14 | 28 | 2  | 17   | 33 | 26   |
| K0114.3161X20 | 0° | 3  | M16 | 20 | 148 | 23   | 45 | 37 | 14 | 28 | 2  | 17   | 33 | 26   |
| K0114.3161X25 | 0° | 3  | M16 | 25 | 148 | 23   | 45 | 37 | 14 | 28 | 2  | 17   | 33 | 26   |
| K0114.3161X30 | 0° | 3  | M16 | 30 | 148 | 23   | 45 | 37 | 14 | 28 | 2  | 17   | 33 | 26   |
| K0114.3161X40 | 0° | 3  | M16 | 40 | 148 | 23   | 45 | 37 | 14 | 28 | 2  | 17   | 33 | 26   |
| K0114.3161X50 | 0° | 3  | M16 | 50 | 148 | 23   | 45 | 37 | 14 | 28 | 2  | 17   | 33 | 26   |
| K0114.3161X60 | 0° | 3  | M16 | 60 | 148 | 23   | 45 | 37 | 14 | 28 | 2  | 17   | 33 | 26   |