

## 볼 노브, 광택, DIN 319 확장형, 타입 M, 원추형 보어홀 있음

### 품목 설명/제품 이미지




#### 설명

**재질:**  
열경화성 PF 31, 검정색.

**표면 마무리:**  
고광택 폴리싱 처리.

### 도면



### 품목 요약

주문 번호	타입	본체 색상	D	D1	D6	H	T
K0159.31604	M	검정	4	16	8	15	9
K0159.32005	M	검정	5	20	12	18	12
K0159.32506	M	검정	6	25	15	23	15
K0159.32508	M	검정	8	25	15	23	15
K0159.33208	M	검정	8	32	18	29	15
K0159.33210	M	검정	10	32	18	29	15
K0159.34010	M	검정	10	40	20	37,5	20
K0159.34012	M	검정	12	40	20	37,5	20
K0159.35012	M	검정	12	50	28	48	22

