

별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 로케이팅 부싱 있음, 타입 H

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열가소성, 검정색, 부싱 스틸.


표면 마무리:

부싱, 아연 도금, 청색 피막처리

요청 시:

회사 로고 또는 심볼과 같은 다른 색상 또는 코팅.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	색상 덮개	D	D1	D8	H	H3	T
K0155.105	H	검정	5	25	12	16	8	10
K0155.1055	H	연한 회색 RAL 7035	5	25	12	16	8	10
K0155.1056	H	신호등 빨강 RAL 3020	5	25	12	16	8	10
K0155.1057	H	밝은 노랑 RAL 1021	5	25	12	16	8	10
K0155.106	H	검정	6	32	14	20	10	10
K0155.1065	H	연한 회색 RAL 7035	6	32	14	20	10	10
K0155.1066	H	신호등 빨강 RAL 3020	6	32	14	20	10	10
K0155.1067	H	밝은 노랑 RAL 1021	6	32	14	20	10	10
K0155.108	H	검정	8	40	18	25	13	14
K0155.1085	H	연한 회색 RAL 7035	8	40	18	25	13	14
K0155.1086	H	신호등 빨강 RAL 3020	8	40	18	25	13	14
K0155.1087	H	밝은 노랑 RAL 1021	8	40	18	25	13	14
K0155.110	H	검정	10	50	22	32	17	14
K0155.1105	H	연한 회색 RAL 7035	10	50	22	32	17	14
K0155.1106	H	신호등 빨강 RAL 3020	10	50	22	32	17	14
K0155.1107	H	밝은 노랑 RAL 1021	10	50	22	32	17	14
K0155.1101	H	검정	10	63	26	40	21	14
K0155.11015	H	연한 회색 RAL 7035	10	63	26	40	21	14
K0155.11016	H	신호등 빨강 RAL 3020	10	63	26	40	21	14
K0155.11017	H	밝은 노랑 RAL 1021	10	63	26	40	21	14
K0155.112	H	검정	12	63	26	40	21	18

별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 로케이팅 부상 있음, 타입 H

품목 요약

주문 번호	타입	색상 묘개	D	D1	D8	H	H3	T
K0155.1125	H	연한 회색 RAL 7035	12	63	26	40	21	18
K0155.1126	H	신호등 빨강 RAL 3020	12	63	26	40	21	18
K0155.1127	H	밝은 노랑 RAL 1021	12	63	26	40	21	18