

## 널링 휠, 타입 H, 피팅 부싱, 커버 있음

### 품목 설명/제품 이미지




### 설명

**재질:**  
열가소성, 검정회색.부싱, 스틸 5.8.

**표면 마무리:**  
스틸, 청색 피막처리.



### 도면



### 품목 요약

### 널링 휠, 타입 H, 피팅 부싱, 커버 있음

주문 번호	타입	색상 덮개	크기	D	D1	D2	H	H1	T
K0260.4106	H	검회색 RAL 7021	1	6	40	16,5	31	13	10
K0260.41061	H	오렌지 RAL 2004	1	6	40	16,5	31	13	10
K0260.41062	H	시그널 녹색 RAL6032	1	6	40	16,5	31	13	10
K0260.41063	H	청색 RAL5017	1	6	40	16,5	31	13	10
K0260.41065	H	연한 회색 RAL 7035	1	6	40	16,5	31	13	10
K0260.41066	H	신호등 빨강 RAL 3020	1	6	40	16,5	31	13	10
K0260.41067	H	밝은 노랑 RAL 1021	1	6	40	16,5	31	13	10
K0260.4208	H	검회색 RAL 7021	2	8	50	18	36	15	14
K0260.42081	H	오렌지 RAL 2004	2	8	50	18	36	15	14
K0260.42082	H	시그널 녹색 RAL6032	2	8	50	18	36	15	14
K0260.42083	H	청색 RAL5017	2	8	50	18	36	15	14

## 널링 휠, 타입 H, 피팅 부싱, 커버 있음

### 품목 요약

주문 번호	타입	색상 덮개	크기	D	D1	D2	H	H1	T
K0260.42085	H	연한 회색 RAL 7035	2	8	50	18	36	15	14
K0260.42086	H	신호등 빨강 RAL 3020	2	8	50	18	36	15	14
K0260.42087	H	밝은 노랑 RAL 1021	2	8	50	18	36	15	14
K0260.4310	H	검회색 RAL 7021	3	10	63	22	41	17	14
K0260.43101	H	오렌지 RAL 2004	3	10	63	22	41	17	14
K0260.43102	H	시그널 녹색 RAL6032	3	10	63	22	41	17	14
K0260.43103	H	청색 RAL5017	3	10	63	22	41	17	14
K0260.43105	H	연한 회색 RAL 7035	3	10	63	22	41	17	14
K0260.43106	H	신호등 빨강 RAL 3020	3	10	63	22	41	17	14
K0260.43107	H	밝은 노랑 RAL 1021	3	10	63	22	41	17	14