


널링 휠, 타입 L, 수나사

품목 설명/제품 이미지




흑회색 RAL 7021	퓨어 오렌지 RAL 2004	신호 녹색 RAL 6032	트래픽 블루 RAL 5017
연한 회색 RAL 7035	신호등 빨강 RAL 3020	밝은 노랑 RAL 1021	

설명

재질:
열가소성, 검정회색.
나사 볼트, 스틸 5.8.

표면 마무리:
스틸, 청색 피막처리.

도면



품목 요약

널링 휠, 타입 L, 수나사

주문 번호	타입	색상 덮개	크기	D	D1	D2	H	H1	L
K0260.5105X10	L	검회색 RAL 7021	1	M5	40	16,5	31	13	10
K0260.51051X10	L	오렌지 RAL 2004	1	M5	40	16,5	31	13	10
K0260.51052X10	L	시그널 녹색 RAL6032	1	M5	40	16,5	31	13	10
K0260.51053X10	L	청색 RAL5017	1	M5	40	16,5	31	13	10

널링 휠, 타입 L, 수나사

품목 요약

주문 번호	타입	색상 덮개	크기	D	D1	D2	H	H1	L
K0260.51055X10	L	연한 회색 RAL 7035	1	M5	40	16,5	31	13	10
K0260.51056X10	L	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	40	16,5	31	13	10
K0260.51057X10	L	밝은 노랑 RAL 1021	1	M5	40	16,5	31	13	10
K0260.5105X20	L	검회색 RAL 7021	1	M5	40	16,5	31	13	20
K0260.51051X20	L	오렌지 RAL 2004	1	M5	40	16,5	31	13	20
K0260.51052X20	L	시그널 녹색 RAL6032	1	M5	40	16,5	31	13	20
K0260.51053X20	L	청색 RAL5017	1	M5	40	16,5	31	13	20
K0260.51055X20	L	연한 회색 RAL 7035	1	M5	40	16,5	31	13	20
K0260.51056X20	L	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	40	16,5	31	13	20
K0260.51057X20	L	밝은 노랑 RAL 1021	1	M5	40	16,5	31	13	20
K0260.5105X40	L	검회색 RAL 7021	1	M5	40	16,5	31	13	40
K0260.51051X40	L	오렌지 RAL 2004	1	M5	40	16,5	31	13	40
K0260.51052X40	L	시그널 녹색 RAL6032	1	M5	40	16,5	31	13	40
K0260.51053X40	L	청색 RAL5017	1	M5	40	16,5	31	13	40
K0260.51055X40	L	연한 회색 RAL 7035	1	M5	40	16,5	31	13	40
K0260.51056X40	L	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	40	16,5	31	13	40
K0260.51057X40	L	밝은 노랑 RAL 1021	1	M5	40	16,5	31	13	40
K0260.5106X10	L	검회색 RAL 7021	1	M6	40	16,5	31	13	10
K0260.51061X10	L	오렌지 RAL 2004	1	M6	40	16,5	31	13	10
K0260.51062X10	L	시그널 녹색 RAL6032	1	M6	40	16,5	31	13	10
K0260.51063X10	L	청색 RAL5017	1	M6	40	16,5	31	13	10
K0260.51065X10	L	연한 회색 RAL 7035	1	M6	40	16,5	31	13	10
K0260.51066X10	L	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	40	16,5	31	13	10
K0260.51067X10	L	밝은 노랑 RAL 1021	1	M6	40	16,5	31	13	10
K0260.5106X20	L	검회색 RAL 7021	1	M6	40	16,5	31	13	20
K0260.51061X20	L	오렌지 RAL 2004	1	M6	40	16,5	31	13	20
K0260.51062X20	L	시그널 녹색 RAL6032	1	M6	40	16,5	31	13	20
K0260.51063X20	L	청색 RAL5017	1	M6	40	16,5	31	13	20
K0260.51065X20	L	연한 회색 RAL 7035	1	M6	40	16,5	31	13	20
K0260.51066X20	L	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	40	16,5	31	13	20
K0260.51067X20	L	밝은 노랑 RAL 1021	1	M6	40	16,5	31	13	20
K0260.5106X40	L	검회색 RAL 7021	1	M6	40	16,5	31	13	40
K0260.51061X40	L	오렌지 RAL 2004	1	M6	40	16,5	31	13	40
K0260.51062X40	L	시그널 녹색 RAL6032	1	M6	40	16,5	31	13	40
K0260.51063X40	L	청색 RAL5017	1	M6	40	16,5	31	13	40
K0260.51065X40	L	연한 회색 RAL 7035	1	M6	40	16,5	31	13	40
K0260.51066X40	L	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	40	16,5	31	13	40
K0260.51067X40	L	밝은 노랑 RAL 1021	1	M6	40	16,5	31	13	40
K0260.5108X15	L	검회색 RAL 7021	1	M8	40	16,5	31	13	15
K0260.51081X15	L	오렌지 RAL 2004	1	M8	40	16,5	31	13	15
K0260.51082X15	L	시그널 녹색 RAL6032	1	M8	40	16,5	31	13	15
K0260.51083X15	L	청색 RAL5017	1	M8	40	16,5	31	13	15
K0260.51085X15	L	연한 회색 RAL 7035	1	M8	40	16,5	31	13	15
K0260.51086X15	L	신호등 빨강 RAL 3020	1	M8	40	16,5	31	13	15
K0260.51087X15	L	밝은 노랑 RAL 1021	1	M8	40	16,5	31	13	15
K0260.5108X30	L	검회색 RAL 7021	1	M8	40	16,5	31	13	30
K0260.51081X30	L	오렌지 RAL 2004	1	M8	40	16,5	31	13	30
K0260.51082X30	L	시그널 녹색 RAL6032	1	M8	40	16,5	31	13	30
K0260.51083X30	L	청색 RAL5017	1	M8	40	16,5	31	13	30
K0260.51085X30	L	연한 회색 RAL 7035	1	M8	40	16,5	31	13	30
K0260.51086X30	L	신호등 빨강 RAL 3020	1	M8	40	16,5	31	13	30
K0260.51087X30	L	밝은 노랑 RAL 1021	1	M8	40	16,5	31	13	30
K0260.5108X60	L	검회색 RAL 7021	1	M8	40	16,5	31	13	60
K0260.51081X60	L	오렌지 RAL 2004	1	M8	40	16,5	31	13	60
K0260.51082X60	L	시그널 녹색 RAL6032	1	M8	40	16,5	31	13	60
K0260.51083X60	L	청색 RAL5017	1	M8	40	16,5	31	13	60
K0260.51085X60	L	연한 회색 RAL 7035	1	M8	40	16,5	31	13	60
K0260.51086X60	L	신호등 빨강 RAL 3020	1	M8	40	16,5	31	13	60
K0260.51087X60	L	밝은 노랑 RAL 1021	1	M8	40	16,5	31	13	60
K0260.5208X15	L	검회색 RAL 7021	2	M8	50	18	36	15	15
K0260.52081X15	L	오렌지 RAL 2004	2	M8	50	18	36	15	15
K0260.52082X15	L	시그널 녹색 RAL6032	2	M8	50	18	36	15	15

널링 휠, 타입 L, 수나사

품목 요약

주문 번호	타입	색상 덮개	크기	D	D1	D2	H	H1	L
K0260.52083X15	L	청색 RAL5017	2	M8	50	18	36	15	15
K0260.52085X15	L	연한 회색 RAL 7035	2	M8	50	18	36	15	15
K0260.52086X15	L	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	50	18	36	15	15
K0260.52087X15	L	밝은 노랑 RAL 1021	2	M8	50	18	36	15	15
K0260.5208X30	L	검회색 RAL 7021	2	M8	50	18	36	15	30
K0260.52081X30	L	오렌지 RAL 2004	2	M8	50	18	36	15	30
K0260.52082X30	L	시그널 녹색 RAL6032	2	M8	50	18	36	15	30
K0260.52083X30	L	청색 RAL5017	2	M8	50	18	36	15	30
K0260.52085X30	L	연한 회색 RAL 7035	2	M8	50	18	36	15	30
K0260.52086X30	L	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	50	18	36	15	30
K0260.52087X30	L	밝은 노랑 RAL 1021	2	M8	50	18	36	15	30
K0260.5208X60	L	검회색 RAL 7021	2	M8	50	18	36	15	60
K0260.52081X60	L	오렌지 RAL 2004	2	M8	50	18	36	15	60
K0260.52082X60	L	시그널 녹색 RAL6032	2	M8	50	18	36	15	60
K0260.52083X60	L	청색 RAL5017	2	M8	50	18	36	15	60
K0260.52085X60	L	연한 회색 RAL 7035	2	M8	50	18	36	15	60
K0260.52086X60	L	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	50	18	36	15	60
K0260.52087X60	L	밝은 노랑 RAL 1021	2	M8	50	18	36	15	60
K0260.5210X20	L	검회색 RAL 7021	2	M10	50	18	36	15	20
K0260.52101X20	L	오렌지 RAL 2004	2	M10	50	18	36	15	20
K0260.52102X20	L	시그널 녹색 RAL6032	2	M10	50	18	36	15	20
K0260.52103X20	L	청색 RAL5017	2	M10	50	18	36	15	20
K0260.52105X20	L	연한 회색 RAL 7035	2	M10	50	18	36	15	20
K0260.52106X20	L	신호등 빨강 RAL 3020	2	M10	50	18	36	15	20
K0260.52107X20	L	밝은 노랑 RAL 1021	2	M10	50	18	36	15	20
K0260.5210X30	L	검회색 RAL 7021	2	M10	50	18	36	15	30
K0260.52101X30	L	오렌지 RAL 2004	2	M10	50	18	36	15	30
K0260.52102X30	L	시그널 녹색 RAL6032	2	M10	50	18	36	15	30
K0260.52103X30	L	청색 RAL5017	2	M10	50	18	36	15	30
K0260.52105X30	L	연한 회색 RAL 7035	2	M10	50	18	36	15	30
K0260.52106X30	L	신호등 빨강 RAL 3020	2	M10	50	18	36	15	30
K0260.52107X30	L	밝은 노랑 RAL 1021	2	M10	50	18	36	15	30
K0260.5210X60	L	검회색 RAL 7021	2	M10	50	18	36	15	60
K0260.52101X60	L	오렌지 RAL 2004	2	M10	50	18	36	15	60
K0260.52102X60	L	시그널 녹색 RAL6032	2	M10	50	18	36	15	60
K0260.52103X60	L	청색 RAL5017	2	M10	50	18	36	15	60
K0260.52105X60	L	연한 회색 RAL 7035	2	M10	50	18	36	15	60
K0260.52106X60	L	신호등 빨강 RAL 3020	2	M10	50	18	36	15	60
K0260.52107X60	L	밝은 노랑 RAL 1021	2	M10	50	18	36	15	60
K0260.5310X20	L	검회색 RAL 7021	3	M10	63	22	41	17	20
K0260.53101X20	L	오렌지 RAL 2004	3	M10	63	22	41	17	20
K0260.53102X20	L	시그널 녹색 RAL6032	3	M10	63	22	41	17	20
K0260.53103X20	L	청색 RAL5017	3	M10	63	22	41	17	20
K0260.53105X20	L	연한 회색 RAL 7035	3	M10	63	22	41	17	20
K0260.53106X20	L	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	63	22	41	17	20
K0260.53107X20	L	밝은 노랑 RAL 1021	3	M10	63	22	41	17	20
K0260.5310X30	L	검회색 RAL 7021	3	M10	63	22	41	17	30
K0260.53101X30	L	오렌지 RAL 2004	3	M10	63	22	41	17	30
K0260.53102X30	L	시그널 녹색 RAL6032	3	M10	63	22	41	17	30
K0260.53103X30	L	청색 RAL5017	3	M10	63	22	41	17	30
K0260.53105X30	L	연한 회색 RAL 7035	3	M10	63	22	41	17	30
K0260.53106X30	L	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	63	22	41	17	30
K0260.53107X30	L	밝은 노랑 RAL 1021	3	M10	63	22	41	17	30
K0260.5310X60	L	검회색 RAL 7021	3	M10	63	22	41	17	60
K0260.53101X60	L	오렌지 RAL 2004	3	M10	63	22	41	17	60
K0260.53102X60	L	시그널 녹색 RAL6032	3	M10	63	22	41	17	60
K0260.53103X60	L	청색 RAL5017	3	M10	63	22	41	17	60
K0260.53105X60	L	연한 회색 RAL 7035	3	M10	63	22	41	17	60
K0260.53106X60	L	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	63	22	41	17	60
K0260.53107X60	L	밝은 노랑 RAL 1021	3	M10	63	22	41	17	60
K0260.5312X30	L	검회색 RAL 7021	3	M12	63	22	41	17	30
K0260.53121X30	L	오렌지 RAL 2004	3	M12	63	22	41	17	30

널링 휠, 타입 L, 수나사

품목 요약

주문 번호	타입	색상 덮개	크기	D	D1	D2	H	H1	L
K0260.53122X30	L	시그널 녹색 RAL6032	3	M12	63	22	41	17	30
K0260.53123X30	L	청색 RAL5017	3	M12	63	22	41	17	30
K0260.53125X30	L	연한 회색 RAL 7035	3	M12	63	22	41	17	30
K0260.53126X30	L	신호등 빨강 RAL 3020	3	M12	63	22	41	17	30
K0260.53127X30	L	밝은 노랑 RAL 1021	3	M12	63	22	41	17	30
K0260.5312X60	L	검회색 RAL 7021	3	M12	63	22	41	17	60
K0260.53121X60	L	오렌지 RAL 2004	3	M12	63	22	41	17	60
K0260.53122X60	L	시그널 녹색 RAL6032	3	M12	63	22	41	17	60
K0260.53123X60	L	청색 RAL5017	3	M12	63	22	41	17	60
K0260.53125X60	L	연한 회색 RAL 7035	3	M12	63	22	41	17	60
K0260.53126X60	L	신호등 빨강 RAL 3020	3	M12	63	22	41	17	60
K0260.53127X60	L	밝은 노랑 RAL 1021	3	M12	63	22	41	17	60