

디스크 핸드 휠, 회전 그립, 타입 D, 사전 드릴 작업

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열경화성 PF 31, 검정색.
스틸 허브 니켈 도금.
회전형 그립, 스틸 부분 니켈 도금.


표면 마무리:

고광택 폴리싱 처리.

정보:

핸드 휠은 조립 안 된 그립과 함께 공급함.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	스틸 부품 재질	D1	D2	D3	D4	D6	D7	D8	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4
K0164.0100X06	D	사전 천공	스틸	100	6	22	20	79	M6	29	12	9	8	29,5	19	39	54,7
K0164.0125X08	D	사전 천공	스틸	125	8	26	21	101	M6	34	15	9	8	34	24	46	54,7
K0164.0140X08	D	사전 천공	스틸	140	8	30	25	110	M8	39	16	12	8	38,5	27	52	82,2
K0164.0160X10	D	사전 천공	스틸	160	10	33	30	128	M8	43	20	12	8	41,3	30,1	57	82,2

디스크 핸드 휠, 회전 그립, 타입 D, 사전 드릴 작업

품목 요약
