

# 플라스틱 버섯형 그립, 잠금 너트와 카운터 너트가 있는 짧은 버전 의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 풀러저

품목 설명/제품 이미지



## 설명

### 재질:

스틸 버전:  
잠금 핀 경화:  
강도 등급 5.8.

스테인레스 스틸 버전:  
잠금 핀 경화되지 않음:  
나사 슬리브 1.4305.  
잠금 핀 1.4305.

버섯형 그립, 열가소성의 검회색 또는 적색 RAL3020.

### 표면 마무리:

스틸 버전:  
잠금 핀 경화, 연마 및 검정 산화

스테인레스 스틸 버전:  
잠금 핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음


### 정보:

인덱스 풀러저는 측면 힘에 의한 잠금 위치의  
변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.  
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금  
위치로 이동할 수 있음.  
오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튀는  
것을 방지하기 위해서는 타입 C 또는 D를  
이용해야 함.

### 요청 시:

특수 설계 버전.

플라스틱 버섯형 그립, 잠금 너트와 카운터 너트가 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플러저 도면



품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 몸체	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L2	스트로크 S	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0631.8903	D	스틸	경화	검회색 RAL 7021	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	4	10
K0631.8004	D	스틸	경화	검회색 RAL 7021	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
K0631.8105	D	스틸	경화	검회색 RAL 7021	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
K0631.8206	D	스틸	경화	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
K0631.8308	D	스틸	경화	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
K0631.8410	D	스틸	경화	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
K0631.890384	D	스틸	경화	신호등 빨강 RAL 3020	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	4	10
K0631.800484	D	스틸	경화	신호등 빨강 RAL 3020	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
K0631.810584	D	스틸	경화	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
K0631.820684	D	스틸	경화	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
K0631.830884	D	스틸	경화	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
K0631.841084	D	스틸	경화	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
K0631.18903	D	스테인레스 스틸	비경화	검회색 RAL 7021	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	4	10
K0631.18004	D	스테인레스 스틸	비경화	검회색 RAL 7021	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
K0631.18105	D	스테인레스 스틸	비경화	검회색 RAL 7021	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
K0631.18206	D	스테인레스 스틸	비경화	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
K0631.18308	D	스테인레스 스틸	비경화	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
K0631.18410	D	스테인레스 스틸	비경화	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
K0631.1890384	D	스테인레스 스틸	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	4	10
K0631.1800484	D	스테인레스 스틸	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
K0631.1810584	D	스테인레스 스틸	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
K0631.1820684	D	스테인레스 스틸	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14

**플라스틱 버섯형 그립, 잠금 너트와 카운터 너트가 있는 짧은 버전  
의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저**  
**품목 요약**

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 몸체	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L2	스트로크 S	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0631.1830884	D	스테인레스 스틸	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
K0631.1841084	D	스테인레스 스틸	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32