


플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 커버 포함, 잠금 너트 및 카운터 너트 포함

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 버전:

나사 슬리브 및 잠금 핀: 패삭강.

스테인리스 스틸 버전:

잠금 핀 경화:

나사 슬리브 1.4305.

잠금 핀 1.4034.

잠금 핀, 경화 되지 않음:

나사 슬리브 1.4305.

잠금 핀 1.4305.

버섯형 그립, 열가소성, 진회색.

표면 마무리:

스틸 버전:

나사 슬리브, 검정 산화 처리.

잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인리스 스틸 버전:

나사 슬리브, 무광택 처리.

잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.

잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색 RAL7021.

정보:

인덱스 플런저는 측면 힘에 의한 잠금 위치의 변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.

먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금 위치로 이동할 수 있음.

오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튼 것을 방지하기 위해서는 타입 C 또는 D를 이용해야 함.

요청 시:


특수 설계 버전.

액세서리:

스페이서 링 K0665.

얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 커버 포함, 잠금 너트 및 카운터 너트 포함
도면



품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	잠금 핀	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	스트로크 S	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0339.4105	D	스틸	경화	5	M10x1	21	47	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12
K0339.4206	D	스틸	경화	6	M12x1,5	25	56	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
K0339.4308	D	스틸	경화	8	M16x1,5	33	74	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0339.4410	D	스틸	경화	10	M20x1,5	33	80	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
K0339.04105	D	스테인레스 스틸	경화	5	M10x1	21	47	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12
K0339.04206	D	스테인레스 스틸	경화	6	M12x1,5	25	56	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
K0339.04308	D	스테인레스 스틸	경화	8	M16x1,5	33	74	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0339.04410	D	스테인레스 스틸	경화	10	M20x1,5	33	80	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
K0339.14105	D	스테인레스 스틸	비경화	5	M10x1	21	47	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12
K0339.14206	D	스테인레스 스틸	비경화	6	M12x1,5	25	56	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
K0339.14308	D	스테인레스 스틸	비경화	8	M16x1,5	33	74	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0339.14410	D	스테인레스 스틸	비경화	10	M20x1,5	33	80	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 커버 포함, 잠금 너트 및 카운터 너트 포함