

로킹 스톱퍼, 타입 C, 배기장치와 공기필터 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징 열가소성 폴리아미드 66, 덮개 폴리아미드 66. 에어 필터 폴리우레탄(PU 폼), O링 고무(NBR).

표면 마무리:

하우징 검정색, 덮개 붉은색. 필터 매쉬 50 μ m.


온도 범위:

온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.

도면 설명:

- 1) O 링
- 2) 공기 필터

도면



품목 요약

| 주문 번호 | 타입 | D | D1 | D2 | L | L1 | S min. |
|-------------|----|----|----|----|----|------|-----------|
| K0451.33018 | C | 30 | 18 | 23 | 14 | 14 | 8 |
| K0451.33020 | C | 30 | 20 | 24 | 14 | 15,5 | 8 |
| K0451.33026 | C | 30 | 26 | 30 | 14 | 16,5 | 9,5 |
| K0451.33030 | C | 30 | 30 | 34 | 14 | 17 | 9,5 |