육각 로킹 스크류 타입 B, 주입 표시 및 배기 구멍 있음



품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열가소성, 폴리아미드 66.

표면 마무리: 검정색. 비석면 가스킷.


온도 범위:


온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.

도면 설명: 1) 가스킷

- 2) 배기 구멍

도면





품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	L	L1	SW	조임 토크 max. Nm
K0454.219014	В	19,5	G1/4	7	9	17	5
K0454.222038	В	22	G3/8	7,5	10	18	8
K0454.228012	В	28	G1/2	7,5	11	24	9
K0454.234034	В	34	G3/4	9	11	30	11
K0454.242100	В	42	G1	10,5	12	35	-
K0454.251114	В	51	G1 1/4	12	13,5	42	-
K0454.258112	В	58	G1 1/2	10	14,5	50	-
K0454.274200	В	74	G2	13,5	16	64	-
K0454.2191415	В	19,5	M14X1,5	7	9	17	5
K0454.2211615	В	21	M16X1,5	7,5	10	18	6
K0454.2261815	В	26	M18X1,5	7,5	10	21	7
K0454.2282015	В	28	M20X1,5	8	10	24	8
K0454.2282215	В	28	M22X1,5	8	11	24	10
K0454.2524015	В	52	M40X1,5	10	13	42	-



육각 로킹 스크류 타입 B, 주입 표시 및 배기 구멍 있음



품목 요약