


고정 밴드가 있는 별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 암나사, 타입 KS

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열가소성 재질 별 모양 그립, 스틸 부시
탄력있는 열가소성 폴리우레탄(TPU) 재질 고정 밴드

표면 마무리:

부싱, 아연 도금, 청색 피막처리

정보:

고정 밴드로 별 모양 그립을 기본 몸체에 유실이 불가능하도록 고정할 수 있음.

별 모양 그립은 대상의 인근에 남게 됨. 이를 통해 별 모양 그립의 조립/분해를 더 단순하게 그리고 그립이 유실되지 않도록 보호하면서 실행할 수 있음.


조립:

밴드를 걸지 않은 상태로 조립 실행.

나사 체결 여부에 주의.

고정 밴드가 있는 별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 암나사, 타입 KS

도면



품목 요약

주문 번호	타입	색상 표기	D	D1	D8	H	H3	H5 Max.	T
K0155.604	KS	검정	M4	25	12	16	8	22	10
K0155.6045	KS	연한 회색 RAL 7035	M4	25	12	16	8	22	10
K0155.6046	KS	신호등 빨강 RAL 3020	M4	25	12	16	8	22	10
K0155.6047	KS	밝은 노랑 RAL 1021	M4	25	12	16	8	22	10
K0155.605	KS	검정	M5	25	12	16	8	22	10
K0155.6055	KS	연한 회색 RAL 7035	M5	25	12	16	8	22	10
K0155.6056	KS	신호등 빨강 RAL 3020	M5	25	12	16	8	22	10
K0155.6057	KS	밝은 노랑 RAL 1021	M5	25	12	16	8	22	10
K0155.6061	KS	검정	M6	25	12	16	8	22	10
K0155.60615	KS	연한 회색 RAL 7035	M6	25	12	16	8	22	10
K0155.60616	KS	신호등 빨강 RAL 3020	M6	25	12	16	8	22	10
K0155.60617	KS	밝은 노랑 RAL 1021	M6	25	12	16	8	22	10
K0155.6051	KS	검정	M5	32	14	20	10	26	10
K0155.60515	KS	연한 회색 RAL 7035	M5	32	14	20	10	26	10
K0155.60516	KS	신호등 빨강 RAL 3020	M5	32	14	20	10	26	10
K0155.60517	KS	밝은 노랑 RAL 1021	M5	32	14	20	10	26	10
K0155.606	KS	검정	M6	32	14	20	10	26	10
K0155.6065	KS	연한 회색 RAL 7035	M6	32	14	20	10	26	10
K0155.6066	KS	신호등 빨강 RAL 3020	M6	32	14	20	10	26	10
K0155.6067	KS	밝은 노랑 RAL 1021	M6	32	14	20	10	26	10
K0155.608	KS	검정	M8	40	18	25	13	31	14
K0155.6085	KS	연한 회색 RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	14
K0155.6086	KS	신호등 빨강 RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	14
K0155.6087	KS	밝은 노랑 RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	14
K0155.6101	KS	검정	M10	40	18	25	13	31	14
K0155.61015	KS	연한 회색 RAL 7035	M10	40	18	25	13	31	14
K0155.61016	KS	신호등 빨강 RAL 3020	M10	40	18	25	13	31	14
K0155.61017	KS	밝은 노랑 RAL 1021	M10	40	18	25	13	31	14
K0155.6081	KS	검정	M8	50	22	32	17	38	14
K0155.60815	KS	연한 회색 RAL 7035	M8	50	22	32	17	38	14
K0155.60816	KS	신호등 빨강 RAL 3020	M8	50	22	32	17	38	14
K0155.60817	KS	밝은 노랑 RAL 1021	M8	50	22	32	17	38	14

고정 밴드가 있는 별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 암나사, 타입 KS

품목 요약

주문 번호	타입	색상 묘개	D	D1	D8	H	H3	H5 Max.	T
K0155.610	KS	검정	M10	50	22	32	17	38	14
K0155.6105	KS	연한 회색 RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	14
K0155.6106	KS	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	14
K0155.6107	KS	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	14
K0155.6121	KS	검정	M12	50	22	32	17	38	14
K0155.61215	KS	연한 회색 RAL 7035	M12	50	22	32	17	38	14
K0155.61216	KS	신호등 빨강 RAL 3020	M12	50	22	32	17	38	14
K0155.61217	KS	밝은 노랑 RAL 1021	M12	50	22	32	17	38	14
K0155.6102	KS	검정	M10	63	26	40	21	46	14
K0155.61025	KS	연한 회색 RAL 7035	M10	63	26	40	21	46	14
K0155.61026	KS	신호등 빨강 RAL 3020	M10	63	26	40	21	46	14
K0155.61027	KS	밝은 노랑 RAL 1021	M10	63	26	40	21	46	14
K0155.612	KS	검정	M12	63	26	40	21	46	14
K0155.6125	KS	연한 회색 RAL 7035	M12	63	26	40	21	46	14
K0155.6126	KS	신호등 빨강 RAL 3020	M12	63	26	40	21	46	14
K0155.6127	KS	밝은 노랑 RAL 1021	M12	63	26	40	21	46	14
K0155.616	KS	검정	M16	63	26	40	21	46	14
K0155.6165	KS	연한 회색 RAL 7035	M16	63	26	40	21	46	14
K0155.6166	KS	신호등 빨강 RAL 3020	M16	63	26	40	21	46	14
K0155.6167	KS	밝은 노랑 RAL 1021	M16	63	26	40	21	46	14