


# 수나사가 있는 아연 다이캐스 플랫폼 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트

품목 설명/제품 이미지



들어올려  
잠금 해제



## 설명

### 재질:

그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.  
스틸 부품, 경도 등급 5.8.

### 표면 마무리:

플라스틱 코팅 그립 레버,  
스틸 부품, 검정 산화 처리

### 정보:

스탠다드 색상:  
오렌지색 RAL 2004.

L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.


### 요청 시:

기타 외부 나사, 나사 길이, 색상 및 특수 설계 사양  
치수 "H1"는 고객의 요구에 따라 추가 비용을 지불하면 다른 길이로 공급 가능

### 도면 설명:

1) 플랫폼 팁 DIN EN ISO 4753

수나사가 있는 아연 다이캐스 플랫폼 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트  
 세트  
 도면



품목 요약

플랫폼 클램프 레버, 외부 나사

| 주문 번호         | 본체 색상  | 표면<br>기본 몸체 | 크기      | X | D   | D1   | D2   | H    | H1   | H2  | H3   | H4   | A    | A1 | B    | 톱니 수 | L  |    |
|---------------|--------|-------------|---------|---|-----|------|------|------|------|-----|------|------|------|----|------|------|----|----|
| K0737.2062X15 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 2 | M6  | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |
| K0737.2062X20 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 2 | M6  | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |
| K0737.2062X25 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 2 | M6  | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |
| K0737.2062X30 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 2 | M6  | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |
| K0737.2062X35 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 2 | M6  | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 |
| K0737.2062X40 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 2 | M6  | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |
| K0737.2062X45 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 2 | M6  | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 |
| K0737.2062X50 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 2 | M6  | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |
| K0737.2062X55 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 2 | M6  | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 |
| K0737.2062X60 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 2 | M6  | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |
| K0737.2082X15 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 2 | M8  | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |
| K0737.2082X20 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 2 | M8  | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |
| K0737.2082X25 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 2 | M8  | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |
| K0737.2082X30 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 2 | M8  | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |
| K0737.2082X35 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 2 | M8  | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 |
| K0737.2082X40 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 2 | M8  | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |
| K0737.2082X45 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 2 | M8  | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 |
| K0737.2082X50 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 2 | M8  | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |
| K0737.2082X55 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 2 | M8  | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 |
| K0737.2082X60 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 2 | M8  | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |
| K0737.2102X15 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |
| K0737.2102X20 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |
| K0737.2102X25 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |
| K0737.2102X30 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |
| K0737.2102X35 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 |
| K0737.2102X40 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |

# 수나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인 서트 품목 요약

| 주문 번호         | 본체 색상  | 표면<br>기본 몸체 | 크기      | X | D   | D1   | D2   | H    | H1   | H2  | H3   | H4   | A    | A1 | B    | 톱니 수 | L  |    |
|---------------|--------|-------------|---------|---|-----|------|------|------|------|-----|------|------|------|----|------|------|----|----|
| K0737.2102X45 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 |
| K0737.2102X50 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |
| K0737.2102X55 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 |
| K0737.2102X60 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |
| K0737.3082X15 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 3 | M8  | 16   | 21,2 | 22   | 37   | 10  | 23,8 | 38   | 42   | 80 | 91   | 11,7 | 22 | 15 |
| K0737.3082X20 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 3 | M8  | 16   | 21,2 | 22   | 37   | 10  | 23,8 | 38   | 42   | 80 | 91   | 11,7 | 22 | 20 |
| K0737.3082X25 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 3 | M8  | 16   | 21,2 | 22   | 37   | 10  | 23,8 | 38   | 42   | 80 | 91   | 11,7 | 22 | 25 |
| K0737.3082X30 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 3 | M8  | 16   | 21,2 | 22   | 37   | 10  | 23,8 | 38   | 42   | 80 | 91   | 11,7 | 22 | 30 |
| K0737.3082X35 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 3 | M8  | 16   | 21,2 | 22   | 37   | 10  | 23,8 | 38   | 42   | 80 | 91   | 11,7 | 22 | 35 |
| K0737.3082X40 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 3 | M8  | 16   | 21,2 | 22   | 37   | 10  | 23,8 | 38   | 42   | 80 | 91   | 11,7 | 22 | 40 |
| K0737.3082X45 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 3 | M8  | 16   | 21,2 | 22   | 37   | 10  | 23,8 | 38   | 42   | 80 | 91   | 11,7 | 22 | 45 |
| K0737.3082X50 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 3 | M8  | 16   | 21,2 | 22   | 37   | 10  | 23,8 | 38   | 42   | 80 | 91   | 11,7 | 22 | 50 |
| K0737.3082X55 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 3 | M8  | 16   | 21,2 | 22   | 37   | 10  | 23,8 | 38   | 42   | 80 | 91   | 11,7 | 22 | 55 |
| K0737.3082X60 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 3 | M8  | 16   | 21,2 | 22   | 37   | 10  | 23,8 | 38   | 42   | 80 | 91   | 11,7 | 22 | 60 |
| K0737.3102X15 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 3 | M10 | 16   | 21,2 | 22   | 37   | 10  | 23,8 | 38   | 42   | 80 | 91   | 11,7 | 22 | 15 |
| K0737.3102X20 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 3 | M10 | 16   | 21,2 | 22   | 37   | 10  | 23,8 | 38   | 42   | 80 | 91   | 11,7 | 22 | 20 |
| K0737.3102X25 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 3 | M10 | 16   | 21,2 | 22   | 37   | 10  | 23,8 | 38   | 42   | 80 | 91   | 11,7 | 22 | 25 |
| K0737.3102X30 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 3 | M10 | 16   | 21,2 | 22   | 37   | 10  | 23,8 | 38   | 42   | 80 | 91   | 11,7 | 22 | 30 |
| K0737.3102X35 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 3 | M10 | 16   | 21,2 | 22   | 37   | 10  | 23,8 | 38   | 42   | 80 | 91   | 11,7 | 22 | 35 |
| K0737.3102X40 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 3 | M10 | 16   | 21,2 | 22   | 37   | 10  | 23,8 | 38   | 42   | 80 | 91   | 11,7 | 22 | 40 |
| K0737.3102X45 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 3 | M10 | 16   | 21,2 | 22   | 37   | 10  | 23,8 | 38   | 42   | 80 | 91   | 11,7 | 22 | 45 |
| K0737.3102X50 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 3 | M10 | 16   | 21,2 | 22   | 37   | 10  | 23,8 | 38   | 42   | 80 | 91   | 11,7 | 22 | 50 |
| K0737.3102X55 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 3 | M10 | 16   | 21,2 | 22   | 37   | 10  | 23,8 | 38   | 42   | 80 | 91   | 11,7 | 22 | 55 |
| K0737.3102X60 | 푸어 오렌지 | RAL 2004    | 플라스틱 코팅 | 3 | M10 | 16   | 21,2 | 22   | 37   | 10  | 23,8 | 38   | 42   | 80 | 91   | 11,7 | 22 | 60 |