

암나사 널링 노브

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

그립, 열가소성.

황동 또는 스테인레스 스틸 1.4305 재질의 부시.

표면 마무리:



그립, 검정회색.

스테인레스 스틸, 광택처리.

요청 시:

다른 색상.

도면



품목 요약

주문 번호	나사 종류	구성품 재질	D	D1	D2	D3	H	H1	T
K0110.003	암나사	황동	M3	15	11	13	11,5	4,3	4,5
K0110.004	암나사	황동	M4	15	11	13	11,5	4,3	6
K0110.005	암나사	황동	M5	15	11	13	11,5	4,3	6
K0110.0003	암나사	스테인리스 스틸	M3	15	11	13	11,5	4,3	4,5
K0110.0004	암나사	스테인리스 스틸	M4	15	11	13	11,5	4,3	6
K0110.0005	암나사	스테인리스 스틸	M5	15	11	13	11,5	4,3	6