

조절형 서포트

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
단강.

표면 마무리:
검정 산화 처리
조절 스프링 열처리

정보:
장착면은 인서트(K0826 참조)로 상황에 맞춰 조정할 수 있습니다.

도면



품목 요약

조절형 서포트

조절형 서포트

품목 요약

주문 번호	A min.	B max.	C	D	SW	SW1	G	G1
K0825.12040	40	10	30	40	36	30	M12	M20x1,5
K0825.12050	50	20	30	40	36	30	M12	M20x1,5
K0825.12070	70	40	30	40	36	30	M12	M20x1,5
K0825.12100	100	50	30	50	46	36	M12	M24x2
K0825.12150	150	100	30	50	46	36	M12	M24x2
K0825.16040	40	10	30	40	36	30	M16	M20x1,5
K0825.16050	50	20	30	40	36	30	M16	M20x1,5
K0825.16070	70	40	30	40	36	30	M16	M20x1,5
K0825.16100	100	50	30	50	46	36	M16	M24x2
K0825.16150	150	100	30	50	46	36	M16	M24x2