

## 스윙 래치 클램프, 왼손잡이형

품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

단강: 플라스틱 볼 노브

#### 표면 마무리:

열처리 및 검정 산화처리

듀로 플라스틱 볼 노브 PF 31, 검정색

#### 정보:

\* 그림에 허용되는 손 힘

#### 액세서리:


표준 그림 K0915.

토크 제한이 있는 나사 체결식 그림 K0916.

스윙 클램프 K0912.03006010과 K0912.04007516을 위한 클램핑 압.

## 스윙 래치 클램프, 왼손잡이형

## 도면



## 품목 요약

| 주문 번호        | 모델 1 | 그립    | A min. | A max. | B  | C  | D  | E  | F  | G  | J  | K  | L  | M  | N    | P    | R    | S     | T  | U  | V   | F=클램핑력(N) | 손 힘<br>FH<br>N |
|--------------|------|-------|--------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|------|-------|----|----|-----|-----------|----------------|
| K0912.003232 | 좌    | 그립 없음 | 31,4   | 32,6   | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 32 | 14 | 25 | M6 | 15 | 17   | 51   | 57,5 | M4x8  | M5 | -  | -   | 800       | 150*           |
| K0912.004540 | 좌    | 그립 없음 | 44,1   | 45,9   | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 40 | 16 | 32 | M8 | 20 | 22,5 | 69,5 | 78,1 | M6x12 | M6 | -  | -   | 1200      | 200*           |
| K0912.013232 | 좌    | 그립 있음 | 31,4   | 32,6   | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 32 | 14 | 25 | M6 | 15 | 17   | 51   | 57,5 | M4x8  | M5 | 20 | 73  | 800       | 150*           |
| K0912.014540 | 좌    | 그립 있음 | 44,1   | 45,9   | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 40 | 16 | 32 | M8 | 20 | 22,5 | 69,5 | 78,1 | M6x12 | M6 | 25 | 107 | 1200      | 200*           |