


나사산이 있는 스테인레스 볼 잠금 핀

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인레스 스틸 하우징 및 푸시 버튼.
스테인레스 스틸 볼 및 스프링, 스냅 링.
FKM O-링.

표면 마무리:

광택처리된 하우징.
광택처리된 푸시 버튼.
정련된 볼.

정보:

두께가 6mm인 플레이트용 A형 설치 치수.
두께가 6~16mm인 플레이트용 B형 설치 치수.


경고:

표기된 추출력은 부싱 K1065를 사용한 경우에 한해 적용됩니다.

액세서리:

부싱 K1065.


도면




나사산이 있는 스테인레스 볼 잠금 핀

도면

볼트 체결방식의 볼 로크 핀



인서트 방식의 볼 로크 핀



품목 요약

스테인레스 스틸 볼 로크 핀

주문 번호	D	D1	D2	D3	M	L1	L2	L5	H	H1	H2	H3	SW	D5	D6	T	장력 N	전단 강도 kN	추출력 kN	온도 저항
K1063.6211	12	6	23	8	M8	19	21	13,5	25,8	18	6	5,5	10	8	13	10	30	3	0,5	≤180 °C
K1063.10241	16	10	32	12	M12x1,5	21,5	23,5	16	39,4	29	12	7	13	12	17	16	50	9	1,5	≤180 °C