

T형 튜브 커넥터, 스테인리스 스틸, A형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인리스 스틸, 정밀 주조 1.4308.

실린더형 나사 ISO 4762 및 육각 너트 ISO 4032, 스테인리스 스틸.

표면 마무리:

전해 연마.


요청 시:

고정용 클램핑 레버.

액세서리:

원형 및 사각 튜브 K0493

도면



품목 요약

주문 번호	타입	A	B	C	D	E	F	K	L	M	P	R	S
K0475.11212	A	12,1	12,1	30,5	25	32	35	55,5	65,5	43	23	49,5	M6x18
K0475.11414	A	14,1	14,1	30,5	25	32	35	55,5	65,5	43	23	49,5	M6x18
K0475.11616	A	16,1	16,1	30,5	25	32	35	55,5	65,5	43	23	49,5	M6x18
K0475.11818	A	18,1	18,1	30,5	25	32	35	55,5	65,5	43	23	49,5	M6x18
K0475.12020	A	20,1	20,1	30,5	25	32	35	55,5	65,5	43	23	49,5	M6x18

T형 튜브 커넥터, 스테인리스 스틸, A형

품목 요약
