

십자형 튜브 커넥터 스테인리스 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인리스 스틸, 정밀 주조 1.4308.

실린더형 나사 ISO 4762 및 육각 너트 ISO 4032, 스테인리스 스틸.
Ø 30mm 이상의 육각 나사 ISO 4017, 스테인리스 스틸.

정보:

직경이 30mm 및 40mm인 튜브 커넥터에는 육각 나사의 나사산을 오염
과 손상으로부터 보호하는 실리콘제 나사 덮개가 있습니다.

요청 시:


고정용 클램핑 레버.

액세서리:

원형 및 사각 튜브 K0493

십자형 튜브 커넥터 스테인리스 스틸

도면



품목 요약

십자형 튜브 커넥터 스테인리스 스틸

주문 번호	타입	A	B	C	D	E	L	P	Q	R	S	T
K0472.11212	A	12,1	12,1	20	25,5	25,5	64	23	23	49	M6x18	M6x18
K0472.11414	A	14,1	14,1	20	25,5	25,5	64	23	23	49	M6x18	M6x18
K0472.11616	A	16,1	16,1	20	25,5	25,5	64	23	23	49	M6x18	M6x18
K0472.11818	A	18,1	18,1	20	25,5	25,5	64	23	23	49	M6x18	M6x18
K0472.12020	A	20,1	20,1	21	25,5	25,5	64	23	23	49	M6x18	M6x18
K0472.13030	B	30,1	30,1	33	32,4	32,4	92	45,5	45,5	73,5	M8x30	M8x30
K0472.14040	B	40,17	40,17	42	40,4	40,4	118	52	52	95,5	M10x35	M10x35