

십자형 튜브 커넥터, 스테인리스 스틸, B형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
전해 연마.


표면 마무리:
고정용 클램핑 레버.

정보:
스테인리스 스틸, 정밀 주조 1.4308.
육각 나사 ISO 4017 및 육각 너트 ISO 4032, 스테인리스 스틸.

요청 시:
원형 및 사각 튜브 K0493

액세서리:
직경이 30mm 및 40mm인 튜브 커넥터에는 육각 나사의 나사산을 오염과 손상으로부터 보호하는 실리콘제 나사 덮개가 있습니다.

도면



품목 요약

십자형 튜브 커넥터 스테인리스 스틸

주문 번호	타입	A	B	C	D	E	L	P	Q	R	S	T
K0472.13030	B	30,1	30,1	33	32,4	32,4	92	45,5	45,5	73,5	M8x30	M8x30
K0472.14040	B	40,17	40,17	42	40,4	40,4	118	52	52	95,5	M10x35	M10x35

십자형 튜브 커넥터, 스테인리스 스틸, B형

품목 요약
