

T형 튜브 커넥터, 스테인리스 스틸, B형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인리스 스틸, 정밀 주조 1.4308.

육각 나사 ISO 4017 및 육각 너트 ISO 4032, 스테인리스 스틸.

표면 마무리:

전해 연마.

정보:

직경이 30mm 및 40mm인 튜브 커넥터에는 육각 나사의 나사산을 오염과 손상으로부터 보호하는 실리콘제 나사 덮개가 있습니다.


요청 시:

고정용 클램핑 레버.

액세서리:

원형 및 사각 튜브 K0493

도면



품목 요약

주문 번호	타입	A	B	C	D	E	F	K	L	M	P	R	S
K0475.13030	B	30,1	30,1	40	38,4	38	48	78	87	58	45,5	69	M8x30
K0475.14040	B	40,17	40,17	60	50,4	50	63	112	124,9	87	52	102,5	M10x35

T형 튜브 커넥터, 스테인리스 스틸, B형

품목 요약
