

튜브 커넥터 발 스테인리스 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인리스 스틸, 정밀 주조 1.4308.

실린더형 나사 ISO 4762 및 육각 너트 ISO 4032, 스테인리스 스틸.
Ø 30mm 이상의 육각 나사 ISO 4017, 스테인리스 스틸.

표면 마무리:

전해 연마.

정보:

직경이 30mm 및 40mm인 튜브 커넥터에는 육각 나사의 나사산을 오염
과 손상으로부터 보호하는 실리콘제 나사 덮개가 있습니다.

요청 시:


고정용 클램핑 레버.

액세서리:

원형 및 사각 튜브 K0493

튜브 커넥터 발 스테인리스 스틸

도면



품목 요약

튜브 커넥터 발, 스테인리스 스틸

주문 번호	타입	A	B	C	D	E	G	H	K	L	M	N	P	R	S	U
K0477.112	A	12,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
K0477.114	A	14,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
K0477.116	A	16,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
K0477.118	A	18,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
K0477.120	A	20,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
K0477.130	B	30,1	7	39	37,4	48	60	40	40	50	60	7	45.5	41	M8x30	-
K0477.140	B	40,17	9	51,7	49,4	63	80	60	60	60	80	10	52	48,7	M10x35	-