


볼 롤러 미니

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

강철 모델:

베어링 볼, 강철.

서포트 볼, 강철.

하우징, 강철, 아연 도금.

덮개, 강철, 아연 도금.

스테인리스 스틸 모델:

베어링 볼, 스테인리스 스틸.

서포트 볼, 스테인리스 스틸.

하우징, 스테인리스 스틸.

덮개, 알루미늄.


정보:

볼 롤러는 내장된 베어링 셀, 덮개와 베어링 볼, 그리고 여러 서포트 볼이 있는 하우징으로 구성되어 있습니다. 측정 장치 및 청정실 구역과 소형 기계 장치 내에서의 재료 이송에 사용.

도면 설명:

- 1) 로드 볼
- 2) 볼 베어링

도면



품목 요약

볼 롤러 미니

주문 번호	타입	본체 재질	DK	D1	D2	H	H1	L	부하 등급 C (N)
K0749.1105	A	스틸	4,8	13	M6	24	1	15	100

볼 롤러 미니

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	DK	D1	D2	H	H1	L	부하 등급 C (N)
K0749.1106	A	스틸	6,4	17	M6	26	2	15	200
K0749.1108	A	스틸	7,9	18	M8	32	2	18	300
K0749.1110	A	스틸	9,6	23	M8	40	2	20	400
K0749.1113	A	스틸	12,7	28	M8	48	3,5	23	500
K0749.1216	B	스틸	15,8	24	M6	32,5	4	12	700
K0749.2205	B	스테인레스 스틸	4,8	8	M2	8,5	1	2,5	50
K0749.2206	B	스테인레스 스틸	6,4	13	M3	16,5	2	6	100
K0749.2208	B	스테인레스 스틸	7,9	15	M4	20,5	2	8	150