

# 회전식 래치 T-그립 스테인레스 스틸

## 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

스테인레스 스틸 그립 1.4301.  
하우징 및 스테인레스 스틸 너트 1.4305.  
스테인레스 스틸 텅 1.4301.

#### 표면 마무리:


광택 처리.

#### 정보:

T그립 회전식 래치. 90° 닫힘 경로에서 좌우로 사용 가능. 회전식 래치는 사전에 장착할 수 있습니다. 표준 스테인레스 스틸 너트와 함께 공급. 잠금형 회전식 래치는 2개의 키와 함께 공급됩니다. 키는 양쪽 위치(열림과 닫힘 상태)에서 뺄 수 있습니다. 동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있습니다 (클로징 1333).  
보호등급 IP65.

원하는 버전의 텅은 별도로 주문하십시오. 모든 텅은 이 하우징과 결합 가능합니다.

## 도면



## 품목 요약

### 회전식 래치 T-그립 스테인레스 스틸

주문 번호	타입	액추에이션	H	SW
K1109.1186	A	T 그립	18	27
K1109.2186	B	잠금형 T 그립	18	27

### 회전식 래치 플라이어

주문 번호	A 하우징 길이 높이=18	L
K1114.245X180	18	45
K1114.245X200	20	45

## 회전식 래치 T-그립 스테인레스 스틸

## 품목 요약

주문 번호	A 하우징 길이 높이=18	L
K1114.245X240	24	45
K1114.245X280	28	45
K1114.245X320	32	45
K1114.245X340	34	45
K1114.245X360	36	45
K1114.245X380	38	45
K1114.245X400	40	45
K1114.245X420	42	45