

## 회전식 래치, 스테인리스 스틸, L-그립 1.4301, 하우징 직경 28mm

## 품목 설명/제품 이미지



## 설명

## 재질:

그립 스테인레스 스틸 1.4301.

하우징 및 스테인레스 스틸 너트 1.4305.

## 표면 마무리:

무광택 처리.

## 정보:

L-그립 회전식 래치. 90° 닫힘 경로에서 좌우 조절 가능함. 회전식 래치는 사전 장착할 수 있음. 표준 스테인레스 스틸 너트로 공급. 보호 등급 IP65.


원하는 디자인의 텅은 별도 주문함. 텅은 해당 하우징과 결합 가능.

\*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.

## 액세서리:

회전식 래치용 텅 K1114.

## 도면



## 품목 요약

## 회전식 래치, 스테인리스 스틸, L-그립 1.4301, 하우징 직경 28mm

| 주문 번호      | 액추에이션 | H  | SW |
|------------|-------|----|----|
| K1110.1186 | L-그립  | 18 | 27 |

**회전식 래치, 스테인리스 스틸, L-그립 1.4301, 하우징 직경 28mm****품목 요약**

---