

팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 L, 수나사

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

알루미늄.

스테인레스 스틸 1.4305 그러브 스크류.


스테인레스 스틸 1.4310 크로스 피닝.

표면 마무리:

팜 그립, 진동 연마.

그러브 스크류 및 크로스 피닝, 자연적 마무리.

도면



품목 요약

| 주문 번호 | 타입 | 표면 기본 몸체 | D | D1 | D2 | H | L |
|-----------------|----|-------------|-----|----|----|----|----|
| K0145.604008X20 | L | 소프트 연마 | M8 | 40 | 14 | 25 | 20 |
| K0145.604008X25 | L | 소프트 연마 | M8 | 40 | 14 | 25 | 25 |
| K0145.604008X30 | L | 소프트 연마 | M8 | 40 | 14 | 25 | 30 |
| K0145.604008X40 | L | 소프트 연마 | M8 | 40 | 14 | 25 | 40 |
| K0145.604008X50 | L | 소프트 연마 | M8 | 40 | 14 | 25 | 50 |
| K0145.605010X20 | L | 소프트 연마 | M10 | 50 | 18 | 32 | 20 |
| K0145.605010X25 | L | 소프트 연마 | M10 | 50 | 18 | 32 | 25 |
| K0145.605010X30 | L | 소프트 연마 | M10 | 50 | 18 | 32 | 30 |
| K0145.605010X40 | L | 소프트 연마 | M10 | 50 | 18 | 32 | 40 |
| K0145.605010X50 | L | 소프트 연마 | M10 | 50 | 18 | 32 | 50 |
| K0145.606312X20 | L | 소프트 연마 | M12 | 63 | 25 | 40 | 20 |
| K0145.606312X30 | L | 소프트 연마 | M12 | 63 | 25 | 40 | 30 |
| K0145.606312X40 | L | 소프트 연마 | M12 | 63 | 25 | 40 | 40 |
| K0145.606312X50 | L | 소프트 연마 | M12 | 63 | 25 | 40 | 50 |

