

팜 그립, 회주철, DIN 6335, 타입 L, 수나사

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

회주철 GJL 200.

스테인레스 스틸 1.4305 그라브 스크류.


스테인레스 스틸 1.4310 크로스 피닝.

표면 마무리:

팜 그립, 진동 연마.

그라브 스크류 및 크로스 피닝, 자연적 마무리.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	모델 1	D	D1	D2	H	L
K0147.606X15	L	진동 연마	M6	32	12	20	15
K0147.606X20	L	진동 연마	M6	32	12	20	20

팜 그립, 회주철, DIN 6335, 타입 L, 수나사

품목 요약

주문 번호	타입	모델 1	D	D1	D2	H	L
K0147.606X25	L	진동 연마	M6	32	12	20	25
K0147.606X30	L	진동 연마	M6	32	12	20	30
K0147.606X40	L	진동 연마	M6	32	12	20	40
K0147.606X50	L	진동 연마	M6	32	12	20	50
K0147.608X20	L	진동 연마	M8	40	14	25	20
K0147.608X25	L	진동 연마	M8	40	14	25	25
K0147.608X30	L	진동 연마	M8	40	14	25	30
K0147.608X40	L	진동 연마	M8	40	14	25	40
K0147.608X50	L	진동 연마	M8	40	14	25	50
K0147.610X20	L	진동 연마	M10	50	18	32	20
K0147.610X25	L	진동 연마	M10	50	18	32	25
K0147.610X30	L	진동 연마	M10	50	18	32	30
K0147.610X40	L	진동 연마	M10	50	18	32	40
K0147.610X50	L	진동 연마	M10	50	18	32	50
K0147.612X20	L	진동 연마	M12	63	20	40	20
K0147.612X30	L	진동 연마	M12	63	20	40	30
K0147.612X40	L	진동 연마	M12	63	20	40	40
K0147.612X50	L	진동 연마	M12	63	20	40	50