

볼 압력 스크류, 헤드 없음, 스테인레스 스틸, 플랫형 볼과 변형 방지 기능

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

나사 및 볼, 스테인레스 스틸.

표면 마무리:


스테인리스 스틸, 자연적 마무리.

정보:

플랫 볼에서는 설치된 볼이 최대 9° 회전할 수 있게 조절하기 때문에 왜곡 없이 평행한 면들을 클램핑하거나 조이거나 지탱할 수 없음.

긴 버전은 접합하기 쉬운 구조이며 외부에서 기계적으로 고정하기 쉬운 구성입니다.

도면



품목 요약

| 주문 번호 | 타입 | D | D1 | L | 볼-Ø | SW | 부하 max. kN (정적 부하) |
|-------------|----|-----|------|------|-----|----|--------------------------|
| K0384.50612 | BV | M6 | 3 | 12,1 | 4 | 3 | 6 |
| K0384.50616 | BV | M6 | 3 | 16,1 | 4 | 3 | 6 |
| K0384.50620 | BV | M6 | 3 | 20,1 | 4 | 3 | 6 |
| K0384.50625 | BV | M6 | 3 | 25,1 | 4 | 3 | 6 |
| K0384.50816 | BV | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 9 |
| K0384.50820 | BV | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 9 |
| K0384.50825 | BV | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 9 |
| K0384.50830 | BV | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 9 |
| K0384.51020 | BV | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 12 |
| K0384.51025 | BV | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 12 |
| K0384.51035 | BV | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 12 |
| K0384.51040 | BV | M10 | 5,6 | 40,2 | 7 | 5 | 12 |
| K0384.51220 | BV | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 18 |
| K0384.51230 | BV | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 18 |
| K0384.51240 | BV | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 18 |
| K0384.51250 | BV | M12 | 7 | 50 | 8,5 | 6 | 18 |
| K0384.51635 | BV | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 36 |
| K0384.51650 | BV | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 36 |

볼 압력 스크류, 헤드 없음, 스테인레스 스틸, 플랫형 볼과 변형 방지
기능
품목 요약
