

삼각형 별 모양 그립, 인체공학적, 2K, 암나사 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

강화 유리 섬유 플라스틱 하드 부품.

열가소성 엘라스토머 소프트 부품.

부시, 스틸, 경도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:

스틸, 청색 피막처리.

스테인레스 스틸, 블랭크.

정보:


검정 회색 RAL 9011 (경성 구성품)과 회색 RAL 7021(연성 구성품)의 색상 조합이 시리프로 제공됩니다.

소프트 부품을 통해 작동 부품의 그립감 좋은 햅틱이 만들어집니다. 이 닫힌 형태는 오염을 충분히 방지합니다.

요청 시:

다른 색상 조합

도면



품목 요약

주문 번호	타입	구성품 재질	D	D1	D2	H	H1	T
K0980.5008	K	스틸	M8	53,8	23,9	41	6	17
K0980.5010	K	스틸	M10	53,8	23,9	41	6	17
K0980.6308	K	스틸	M8	67,7	23,9	36	6	17

삼각형 별 모양 그립, 인체공학적, 2K, 암나사 있음

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 재질	D	D1	D2	H	H1	T
K0980.6310	K	스틸	M10	67,7	23,9	36	6	17
K0980.05008	K	스테인리스 스틸	M8	53,8	23,9	41	6	17
K0980.05010	K	스테인리스 스틸	M10	53,8	23,9	41	6	17
K0980.06308	K	스테인리스 스틸	M8	67,7	23,9	36	6	17
K0980.06310	K	스테인리스 스틸	M10	67,7	23,9	36	6	17