

널링 노브, 외부 육각 스크류용, 타입 A

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
열가소성.

표면 마무리:
검정색 또는 오렌지색.

정보:
적합한 나사 ISO 4014.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	본체 색상	스크류용	D1	H	SW
K1138.00040	A	검정	M4	17	5,5	7
K1138.00050	A	검정	M5	20	6,5	8
K1138.00060	A	검정	M6	25	8	10
K1138.00080	A	검정	M8	36	10	13
K1138.00100	A	검정	M10	36	10	17
K1138.01040	A	오렌지	M4	17	5,5	7
K1138.01050	A	오렌지	M5	20	6,5	8
K1138.01060	A	오렌지	M6	25	8	10
K1138.01080	A	오렌지	M8	36	10	13
K1138.01100	A	오렌지	M10	36	10	17