그리스 니플, DIN 3405 규격의 깔때기형, 타입 A, 직선형

품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:
스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 무광택 처리

정보:
깔때기형 그리스 니플은 특히 가장자리의 높이가 같거나 오목할 때 적합합니다.
깔때기형은 접근하기 힘든 부위에 윤활이 필요한 경우 사용 가능합니다.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	버전 2	D	L	L1	SW
K1134.1106100	A	스틸	육각	M6x1	9	6	7
K1134.1108100	A	스틸	육각	M8X1	9	6	9
K1134.1108125	A	스틸	육각	M8X1,25	9	6	9
K1134.1110100	A	스틸	육각	M10x1	9,5	6,5	11
K1134.1118	A	스틸	육각	R1/8	9	6	11
K1134.2106100	A	스테인레스 스틸	육각	M6X1	8,2	6	7
K1134.2108100	A	스테인레스 스틸	육각	M8x1	9,5	6,5	9
K1134.2108125	A	스테인레스 스틸	육각	M8x1,25	9,5	6,5	9
K1134.2110100	A	스테인레스 스틸	육각	M10X1	9	6	11
K1134.2118	A	스테인레스 스틸	육각	G1/8	9	6	11

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

그리스 니플, DIN 3405 규격의 깔때기형, 타입 A, 직선형

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG