

원형 수준기, 원통형 프레임, 타입 A

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

황동 프레임.
원형 수준기 본체, 폴리아미드.

표면 마무리:

니켈도금 및 고광택 처리.

정보:

수준기는 영점 지시계로, 급수차, 경사계, 측정 장비 및 기계 공학에서 수평 위치를 점검하는데 사용됩니다.

타입 B는 나사 핀을 사용하여 고정할 수 있습니다.



- 2mm 움직임에 대한 분(각도) 감도
- 원형 수준기는 수준기 프레임의 가장자리로 조정됨
- 투명 충전재
- 검정색 링
- 흰색 수준기 바닥

온도 범위:

-35 °C ~ +55 °C

도면

Ⓐ



품목 요약

주문 번호	타입	D1	D2	H	감도
K1155.1140930	A	14	10	9,5	30'
K1155.1181130	A	18	12	11	30'
K1155.1201230	A	20	14	12	30'
K1155.1301530	A	30	21	15	30'

원형 수준기, 원통형 프레임, 타입 A

품목 요약
