


## 그리스 니플 DIN 3405 규격의 깔때기형

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

##### 재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

##### 표면 마무리:

스틸: 아연 도금.

스테인레스 스틸: 자연적 마무리

##### 정보:

깔때기형 그리스 니플은 특히 가장자리의 높이가 같거나 오목할 때 적합합니다.

깔때기형은 접근하기 힘든 부위에 윤활이 필요한 경우 사용 가능합니다.


##### 도면 설명:

타입 A: 직선형

타입 B: 45° 각진형

타입 C: 90° 각진형

### 도면



### 품목 요약

#### DIN 3405 규격의 깔때기형 그리스 니플

주문 번호	타입	본체 재질	버전 2	D	L	L1	SW
K1134.1106100	A	스틸	육각	M6x1	9	6	7
K1134.1108100	A	스틸	육각	M8X1	9	6	9
K1134.1108125	A	스틸	육각	M8X1,25	9	6	9
K1134.1110100	A	스틸	육각	M10x1	9,5	6,5	11
K1134.1118	A	스틸	육각	R1/8	9	6	11
K1134.2106100	A	스테인레스 스틸	육각	M6X1	8,2	6	7
K1134.2108100	A	스테인레스 스틸	육각	M8x1	9,5	6,5	9
K1134.2108125	A	스테인레스 스틸	육각	M8x1,25	9,5	6,5	9
K1134.2110100	A	스테인레스 스틸	육각	M10X1	9	6	11
K1134.2118	A	스테인레스 스틸	육각	G1/8	9	6	11
K1134.1206100	B	스틸	사각	M6x1	15	5,5	9
K1134.1208100	B	스틸	사각	M8x1	15	5,5	9
K1134.1208125	B	스틸	사각	M8x1,25	15	5,5	9
K1134.1210100	B	스틸	사각	M10x1	15	5,5	11
K1134.1218	B	스틸	사각	R1/8	15	5,5	11

## 그리스 니플 DIN 3405 규격의 깔때기형

### 품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	버전 2	D	L	L1	SW
K1134.1306100	C	스틸	사각	M6x1	18	5,5	9
K1134.1308100	C	스틸	사각	M8x1	18	5,5	9
K1134.1308125	C	스틸	사각	M8x1,25	18	5,5	9
K1134.1310100	C	스틸	사각	M10x1	18	5,5	11
K1134.1318	C	스틸	사각	R1/8	18	5,5	11