

스프링 힌지 스틸 혹은 스테인레스 스틸 소재, 120mm, 스프링 잠김

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.
스테인레스 스틸 소재의 클램핑 스프링.

표면 마무리:

스틸: 광택 처리 또는 아연 도금.
스테인레스 스틸: 자연적 마무리.

정보:

롤 모양의 힌지.
개도 각도 270°.


스프링 토크:

M(0°) : 0.28Nm / M(90°) : 0.56Nm / M(180°) : 0.85Nm

타입 A: 보어 홀 없음

타입 B: 보어 홀 있음

도면



품목 요약

주문 번호	타입	모델	본체 재질	본체 색상	A	A1	B	B1	D	D1	S
K1175.4012010	A	스프링 잠김	스틸	자연적 마무리	40	-	120	-	-	4	1,5
K1175.4012011	B	스프링 잠김	스틸	아연 도금	40	22,7	120	60	4	4	1,5
K1175.14012010	A	스프링 잠김	스테인레스 스틸	자연적 마무리	40	-	120	-	-	4	1,5
K1175.14012011	B	스프링 잠김	스테인레스 스틸	자연적 마무리	40	22,7	120	60	4	4	1,5