스프링 힌지스틸, 스테인리스 스틸 혹은 알루미늄, 50 mm, 스프링



____ 품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸, 스테인리스 스틸 1.4301 혹은 알루미늄 5754. 클램핑 스프링, 스틸 혹은 스테인리스 스틸.

표면 마무리:

스틸, 아연 도금. 스테인리스 스틸 및 알루미늄, 블랭크. 클램핑 스프링, 아연-알루미늄-합금.

정보:


롤 모양의 힌지. 개도 각도 270°.


스프링 토크:

 $M(0^{\circ}): 0.25Nm / M(90^{\circ}): 0.65Nm / M(180^{\circ}): 1.1Nm$


알루미늄 힌지의 클램핑 스프링은 아연-알루미늄-합금 스틸입니다.


도면






클로징 스프링이 있는 힌지들











스프링 힌지스틸, 스테인리스 스틸 혹은 알루미늄, 50 mm, 스프링

잠김 품목요약

| 주문 번호 | 본체 재질 | А | A1 | В | B1 | D | D1 | S |
|--------------|-------------|----|----|----|----|---|----|---|
| K1173.50501 | 스틸 | 50 | 9 | 50 | 30 | 5 | 4 | 2 |
| K1173.150501 | 스테인레스 스틸 A2 | 50 | 10 | 50 | 30 | 5 | 4 | 2 |
| K1173.250501 | 알루미늄 | 50 | 9 | 50 | 30 | 5 | 4 | 2 |