

# 스프링 힌지 스틸 혹은 스테인레스 스틸 소재, 180mm, 스프링 열림

## 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.

스테인레스 스틸 소재의 클램핑 스프링.

#### 표면 마무리:

스틸: 광택 처리 또는 아연 도금.

스테인레스 스틸: 자연적 마무리.

#### 정보:

롤 모양의 힌지.

개도 각도 270°.


#### 스프링 토크:

$M(0^\circ) : 1.7Nm / M(90^\circ) : 1.1Nm / M(180^\circ) : 0.56Nm$

타입 A: 보어 홀 없음

타입 B: 보어 홀 있음

## 도면



## 품목 요약

| 주문 번호          | 타입 | 모델     | 본체 재질    | 본체 색상   | A  | A1   | B   | B1 | D | D1 | S   |
|----------------|----|--------|----------|---------|----|------|-----|----|---|----|-----|
| K1176.4018000  | A  | 스프링 열림 | 스틸       | 자연적 마무리 | 40 | -    | 180 | -  | - | 4  | 1,5 |
| K1176.4018001  | B  | 스프링 열림 | 스틸       | 아연 도금   | 40 | 22,7 | 180 | 60 | 4 | 4  | 1,5 |
| K1176.14018000 | A  | 스프링 열림 | 스테인레스 스틸 | 자연적 마무리 | 40 | -    | 180 | -  | - | 4  | 1,5 |
| K1176.14018001 | B  | 스프링 열림 | 스테인레스 스틸 | 자연적 마무리 | 40 | 22,7 | 180 | 60 | 4 | 4  | 1,5 |