

테이퍼 그립

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열경화성 PF 31, 검정색.
스틸 부싱/나사 볼트, 아연 도금.

표면 마무리:

고광택 폴리싱 처리.

요청 시:

다른 색상.


도면 설명:

타입 E: 몰디드 스레드

타입 E: 나사 부싱

타입 F: 수나사

도면



품목 요약

테이퍼 그립

주문 번호	타입	나사 종류	D	D1	D3	D4	L	L1	L2	L3	T
K1202.10618	C	암나사	M6	18	6,2	15	-	40	16	2	14
K1202.10818	C	암나사	M8	18	8,5	15	-	40	16	2	18
K1202.10823	C	암나사	M8	23	8,5	19	-	65	24	2	18
K1202.11028	C	암나사	M10	28	10,5	22	-	90	32	3,5	22
K1202.20518	E	암나사	M5	18	-	15	-	40	16	-	7,5
K1202.20618	E	암나사	M6	18	-	15	-	40	16	-	9
K1202.20823	E	암나사	M8	23	-	19	-	65	24	-	12
K1202.20828	E	암나사	M8	28	-	22	-	90	32	-	12
K1202.21028	E	암나사	M10	28	-	22	-	90	32	-	15
K1202.30618	F	수나사	M6	18	-	15	15	40	16	-	-
K1202.30823	F	수나사	M8	23	-	19	15	65	24	-	-
K1202.31028	F	수나사	M10	28	-	22	15	90	32	-	-