

테이퍼 그립, 나사 부싱 있음, 타입 E

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열경화성 PF 31, 검정색.아연 도금, 스틸 부싱.


표면 마무리:

고광택 폴리싱 처리.

요청 시:

다른 색상.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D4	L1	L2	T
K1202.20518	E	M5	18	15	40	16	7,5
K1202.20618	E	M6	18	15	40	16	9
K1202.20823	E	M8	23	19	65	24	12
K1202.20828	E	M8	28	22	90	32	12
K1202.21028	E	M10	28	22	90	32	15