

## 테이퍼 그립, 회전 가능

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

##### 재질:

열경화성 PF 31, 검정색.

축, 스틸, 아연 도금 또는 스테인리스 스틸 블랭크.


##### 표면 마무리:

고광택 폴리싱 처리.

##### 정보:

원통형 그립은 예를 들어 핸드휠과 크랭크에 고정할 수 있다.

### 도면



### 품목 요약

#### 테이퍼 그립, 회전 가능

주문 번호	구성품 재질	D	D1	D4	L	L1	L2	SW
K1201.0618	스틸	M6	18	15	11	40,5	16	3
K1201.0823	스틸	M8	23	19	13	65,5	24	4
K1201.1028	스틸	M10	28	22	14	90,5	32	5
K1201.10618	스테인리스 스틸	M6	18	15	11	40,5	16	3
K1201.10823	스테인리스 스틸	M8	23	19	13	65,5	24	4
K1201.11028	스테인리스 스틸	M10	28	22	14	90,5	32	5