


슬라이딩 클램핑 스톱 슬롯 프로파일용

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

본체, 알루미늄.
금속 부품, 스틸.
플라스틱 부품, PA6.

표면 마무리:


본체, 자연 산화처리.
금속 부품, 청색 피막처리.

정보:


DIN 650에 따라 프로파일 시스템 타입 B, 타입 I 및 T-슬롯용 다양한 스톱. 별 모양 그립을 돌리면 고정됩니다. 스프링식 나사 핀은 T-슬롯 너트의 변형 없이 스톱을 쉽게 움직일 수 있도록 합니다.

슬라이딩 클램핑 스톱 슬롯 프로파일용

품목 설명/제품 이미지



도면



품목 요약

슬롯 프로파일용 슬라이딩 클램핑 스톱

주문 번호	D	D1	D2	H	H1	L
K1214.064040	40	M6	32	60	40	7

