

수나사와 볼, 나사산 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트

품목 설명/제품 이미지



들어올려
잠금 해제



설명

재질:

아연 다이캐스팅 톱니 링이 있는 유리섬유 강화 플라스틱 핸들.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
볼, 스틸

표면 마무리:


검정 산화 스틸 부품.

정보:

다양한 스러스트 핀을 사용하여 압력점을 피하고 카운터 피스의 수평도 불량 문제를 해결하거나 클램핑할 공작물의 그립을 증가시킬 수 있습니다.

L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.

수나사와 볼, 나사산 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트 썬트 도면



품목 요약

주문 번호	타입	구성품	재질	크기	X	D	D1	D2	볼-Ø	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0780.31051X20	C	스틸 볼		1	M5	10	13	14,5	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	19,5
K0780.31051X30	C	스틸 볼		1	M5	10	13	14,5	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	29,5
K0780.31051X40	C	스틸 볼		1	M5	10	13	14,5	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	39,5
K0780.31051X50	C	스틸 볼		1	M5	10	13	14,5	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	49,5
K0780.31061X20	C	스틸 볼		1	M6	10	13	14,5	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	19,3
K0780.31061X30	C	스틸 볼		1	M6	10	13	14,5	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	29,3
K0780.31061X40	C	스틸 볼		1	M6	10	13	14,5	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	39,3
K0780.31061X50	C	스틸 볼		1	M6	10	13	14,5	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	49,3
K0780.32061X20	C	스틸 볼		2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	19,3
K0780.32061X30	C	스틸 볼		2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	29,3
K0780.32061X40	C	스틸 볼		2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	39,3
K0780.32061X50	C	스틸 볼		2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	49,3
K0780.32061X60	C	스틸 볼		2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	59,3
K0780.32081X20	C	스틸 볼		2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	19,2
K0780.32081X30	C	스틸 볼		2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	29,2
K0780.32081X40	C	스틸 볼		2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	39,2
K0780.32081X50	C	스틸 볼		2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	49,2
K0780.32081X60	C	스틸 볼		2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	59,2
K0780.32101X20	C	스틸 볼		2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	19,7
K0780.32101X30	C	스틸 볼		2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	29,7
K0780.32101X40	C	스틸 볼		2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	39,7
K0780.32101X50	C	스틸 볼		2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	49,7
K0780.32101X60	C	스틸 볼		2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	59,7

수나사와 볼, 나사산 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인
서트
품목 요약
