

수나사와 부착물 팁이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트

품목 설명/제품 이미지



들어올려
잠금 해제



설명

재질:

아연 다이캐스팅 톱니 링이 있는 유리 섬유 강화 플라스틱 핸들.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
스러스트 핀, 스틸

표면 마무리:

검정 산화 스틸 부품.


정보:

다양한 스러스트 핀을 사용하여 압력점을 피하고 카운터 피스의 수평도 불량 문제를 해결하거나 클램핑할 공작물의 그립을 증가시킬 수 있습니다.

$L \geq 60\text{mm}$ 인 경우 나사 길이는 60mm입니다.



수나사와 부착물 팁이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트 도면



품목 요약

주문 번호	타입	구성품 재질	크기	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0780.61051X20	F	스틸 부착물 팁	1	M5	10	13	14,5	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20,5
K0780.61051X30	F	스틸 부착물 팁	1	M5	10	13	14,5	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30,5
K0780.61051X40	F	스틸 부착물 팁	1	M5	10	13	14,5	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40,5
K0780.61051X50	F	스틸 부착물 팁	1	M5	10	13	14,5	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50,5
K0780.61061X20	F	스틸 부착물 팁	1	M6	10	13	14,5	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20,8
K0780.61061X30	F	스틸 부착물 팁	1	M6	10	13	14,5	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30,8
K0780.61061X40	F	스틸 부착물 팁	1	M6	10	13	14,5	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40,8
K0780.61061X50	F	스틸 부착물 팁	1	M6	10	13	14,5	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50,8
K0780.62061X20	F	스틸 부착물 팁	2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20,8
K0780.62061X30	F	스틸 부착물 팁	2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30,8
K0780.62061X40	F	스틸 부착물 팁	2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40,8
K0780.62061X50	F	스틸 부착물 팁	2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50,8
K0780.62061X60	F	스틸 부착물 팁	2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60,8
K0780.62081X20	F	스틸 부착물 팁	2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20,8
K0780.62081X30	F	스틸 부착물 팁	2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30,8
K0780.62081X40	F	스틸 부착물 팁	2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40,8
K0780.62081X50	F	스틸 부착물 팁	2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50,8
K0780.62081X60	F	스틸 부착물 팁	2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60,8
K0780.62101X20	F	스틸 부착물 팁	2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20,9
K0780.62101X30	F	스틸 부착물 팁	2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30,9
K0780.62101X40	F	스틸 부착물 팁	2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40,9
K0780.62101X50	F	스틸 부착물 팁	2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50,9
K0780.62101X60	F	스틸 부착물 팁	2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60,9

**수나사와 부착물 팁이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사
인서트**
품목 요약
