



각진 힌 고정 너트 포함

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

힌지 스테인리스 스틸 1.4305.

고정 소재 스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:


광택.

정보:

수평형? 구조용 스크류 체결식 힌지.

경량 및 중량 버전.

도면



품목 요약

각진 힌 고정 너트 포함

품목 요약

각진 힌 고정 너트 포함

주문 번호	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	D1	D2	H1	H2	H3	L1	T	하중 N
K1338.10630028	45	30	10	7,5	18	40,2	28,2	12	13	M6	6	7	13	12	16	8	2600
K1338.10840035	61	40	14	10	26	51	35	16	18	M8	8	10	18	16	20	10	4800