

## 스테인레스 스틸 회전식 래치용 텀

품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

스테인리스 스틸 1.4301.

#### 표면 마무리:

무광택 처리.

#### 정보:

\*하우징 길이 H=18mm, H=30mm, H=36mm, H=40mm, H=50mm 및 H=60mm에서 치수 A는 mm 단위임.

#### 액세서리:

회전식 래치, 스테인레스 스틸, 소형 버전 K1339.

안전 회전식 래치, 스테인레스 스틸 K1350.

회전식 래치, 스테인레스 스틸, 소형 버전 K1351.

회전식 래치, 스테인레스 스틸, 롱 버전 K1352.

스테인레스 스틸 회전 볼트 Hygienic DESIGN K1353.

스테인레스 스틸 회전 볼트 Hygienic DESIGN K1354.

회전식 래치 잠금형 스테인레스 스틸 K1355.


회전식 래치 T-그립 스테인레스 스틸 K1356.

회전식 래치 Wing 노브 K1358.

회전식 래치 L-그립 스테인레스 스틸 K1359.

스테인레스 스틸 회전 볼트 T-그립 있음 Hygienic DESIGN K1452.

### 도면



### 품목 요약

#### 회전식 래치 플라이어

주문 번호	B	B1	A 하우징 길이 높이=18	A 하우징 길이 높이=30	A 하우징 길이 H=36	A 하우징 길이 높이=40	A 하우징 길이 높이=50	A 하우징 길이 H=60	L
K1340.45060	19	7,1	6	18	24	28	38	48	45
K1340.45080	19	7,1	8	20	26	30	40	50	45
K1340.45100	19	7,1	10	22	28	32	42	52	45
K1340.45140	19	7,1	14	26	32	36	46	56	45
K1340.45160	19	7,1	16	28	34	38	48	58	45
K1340.45180	19	7,1	18	30	36	40	50	60	45
K1340.45200	19	7,1	20	32	38	42	52	62	45
K1340.45220	19	7,1	22	34	40	44	54	64	45
K1340.45240	19	7,1	24	36	42	46	56	66	45

## 스테인레스 스틸 회전식 래치용 텀

### 품목 요약

주문 번호	B	B1	A 하우징 길이 높이=18	A 하우징 길이 높이=30	A 하우징 길이 H=36	A 하우징 길이 높이=40	A 하우징 길이 높이=50	A 하우징 길이 H=60	L
K1340.45260	19	7,1	26	38	44	48	58	68	45
K1340.45280	19	7,1	28	40	46	50	60	70	45
K1340.45320	19	7,1	32	44	50	54	64	74	45
K1340.45500	19	7,1	50	62	68	72	82	92	45