

캡 너트, 컴팩트, Hygienic DESIGN

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:

광택.

정보:

캡 너트의 표면은 광택처리 되어 있으며 위생 영역에서 사용하기에 최적화된 형태입니다. 따라서 너트 헤드는 정면에서 보면 볼록하며 테이퍼 칼라의 형태의 경사도에 맞추어져 있습니다. 너트 전체 높이는 간섭 윤곽을 가능한 한 최소화하도록 낮게 디자인되어 있습니다. 표면 조도 Ra가 0.8µm 보다 훨씬 낮으므로 표면에 오염물이 거의 붙지 않습니다.


요청 시:

인치 나사, 높이 사양.

액세서리:

볼트를 손상 없이 풀고 조이려면 보호 캡이 있는 오픈 엔드 스패너 (K1362)를 사용하는 것이 좋습니다.

도면



품목 요약

캡 너트, 컴팩트, Hygienic DESIGN

주문 번호	본체 재질	D	D1	B	C	H	R1	SW	T	W
K1332.03	스테인레스 스틸 A4	M3	6,8	0,25	0,5	4,95	8,8	5,5	3	20
K1332.04	스테인레스 스틸 A4	M4	9	0,3	0,8	6,5	10	7	4	30
K1332.05	스테인레스 스틸 A4	M5	10	0,5	1	7	16	8	4	30
K1332.06	스테인레스 스틸 A4	M6	12	0,8	1	9	16	10	6	30
K1332.08	스테인레스 스틸 A4	M8	16	0,8	1,6	12	20	13	8	30
K1332.10	스테인레스 스틸 A4	M10	20	1	2	14	32	16	10	30
K1332.12	스테인레스 스틸 A4	M12	24	1	2,5	16	35	19	11	30

