

스크류 체결식 힌지, 조절 가능, 스테인레스 스틸



품목 설명/제품 이미지





설명

재질:

스테인레스 스틸 1.4571.

표면 마무리:

광택처리.

정보:

내부 도어용 나사 체결식 힌지, 외부에서 체결 가능, 나사 핀으로 최대 ±4mm 높이 조절 가능. 스테인레스 스틸 1.4571에 티타늄 성분이 추가 되어 내부식성이 높아집니다. 열림 각도 최대 180°.

도면 설명:


1) 그러브 나사 M4, DIN 916




스크류 체결식 힌지, 조절 가능, 스테인레스 스틸



도면





품목 요약

스크류 체결식 힌지, 조절 가능, 스테인레스 스틸

| 주문 번호 | Α | A1 | A2 | A3 | A4 | В | B2 | В3 | D1 | D2 | Н | H1 |
|----------------|-----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|
| K1346.06884617 | 114 | 17 | 46 | 26 | 88 | 100 | 80 | 10 | 6,3 | 8 | 28 | 6 |